


raccord tournant GF-3/8

N° de pièce: 2095

FESTO

avec conduit alimentation rigide et quatre sorties tournantes



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	15 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Vitesse de rotation max.	300 1/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	Taraudage G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS