


# limiteur de débit unidirectionnel GR-1/4

N° de pièce: 2101

FESTO

Débit réglable dans un sens.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Pose de conduites
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	370 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	150 l/min
Pression de service	0,5 ... 10 bar
Température ambiante	-20 ... 75 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 75 °C
Poids du produit	80 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Acier zingué