


limiteur de débit unidirectionnel GR-3/4

N° de pièce: 2103

FESTO

Débit réglable dans un sens.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	3.300 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	4800 l/min
Pression de service	0,3 ... 15 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	938 g
Note sur la matière	Conforme RoHS