


# limiteur de débit GRO-1/4

N° de pièce: 2109

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Pose de conduites
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	350 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Poids du produit	80 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Acier zingué