



# limiteur de débit unidirectionnel GRR-1/2

N° de pièce: 2111

FESTO

avec levier à galet et débit de sortie réglable



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Élément de réglage	Levier à galet
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	1.300 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	1250 l/min
Pression de service	0,3 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	735 g