

# kit axial EAMM-A-D40-67A-S1


N° de pièce: 2256695

Produit de fin de série

FESTO

[convient pour les actionneurs électriques.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	12,5 Nm
Poids du produit	440 g
Code d'interface, actionneur	D40A D40B
Code d'interface, moteur	67A
Note sur la matière	Conforme RoHS