


# kit axial EAMM-A-D60-70A-S1

N° de pièce: 2256699

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	750 g
Code d'interface, actionneur	D60A D60B
Code d'interface, moteur	70A
Note sur la matière	Conforme RoHS