

manomètre de tableau FMA-63-0,25-C

N° de pièce: 225783

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 0,25 bar
Plage d'affichage	0 ... 3,6 psi
Conforme à la norme	EN 837-3
Taille nominale manomètre	63
Mode de fixation	Montage sur face avant
Fluide de service	Médias fluides Médias gazeux
Pression de service	0 ... 0,25 bar
Facteur de charge alternante	0,9
Facteur de charge permanente	0,75
Classe de précision de mesure	1,6
Degré de protection	IP43
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	G1/4
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	Acier
Matériau hublot de contrôle	PMMA
Matériau anneau de fixation	Acier
Matériau vis	Acier
Poids du produit	120 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène