


réducteur EMGA-40-P-G3-EAS-40

N° de pièce: 2297684

★ Programme standard

convient pour les servomoteurs.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	40 mm
Taille de la bride du moteur	40 mm
Jeu à la rotation	0,25 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	3:1
Vitesse d'entraînement max.	18.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	11 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,031 kgcm ²
Couple de sortie max.	17,6 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité en torsion	1 Nm/arcmin
Poids du produit	350 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	40G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	40P
Note sur la matière	Conforme RoHS