

câble de liaison

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

N° de pièce: 2384165

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Position de montage	indifférent
Poids du produit	28 g
Connexion électrique 1	2x connecteurs d'angle, M12 3 pôles Connecteur coudé, M8, 4 pôles
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Longueur de câble	0,2 m
Diamètre de câble	2,9 mm
Structure du câble	2x0,14
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)