


# douille de serrage EAMH-50-8-C13.6

N° de pièce: 2428480

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	50
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,4 kgmm <sup>2</sup>
Poids du produit	16 g
Note sur la matière	Conforme RoHS