

# vanne papillon

## VZFB-A-11/2"-WW-V4V4V


N° de pièce: 2462096

Produit de fin de série

FESTO

Diamètre nominal 11/2", avec extrémités à souder, ASME-BPE, FPM, matériau 1.4404.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Distributeur à disque 2/2
Mode d'actionnement	manuel
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Extrémités de soudure/extrémités de soudure
Largeur nominale DN	1 1/2"
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	10
Couple	10 Nm
Selon la norme	ASME BPE
Moyen	Eau Fluides neutres
Température du fluide	-15 ... 140 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : boîtier	1.4404
Matériau disque	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : disque	1.4404
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4404
Poids du produit	1.100 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts