


# kit de butée DADP-ES-Q12-40

N° de pièce: 2536506

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Plage de réglage angle d'oscillation	0 ... 270 deg
Position de montage	indifférent
Réglage fin	-6 deg
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	450 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau butées	Acier fortement allié inoxydable
Matériau levier	Bronze au béryllium nickelé
Matériau disque	Alliage d'aluminium anodisé