


embase VABP-S1-1V1G-G14-2

N° de pièce: 2614860

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	42 mm
Raccord de fonction 32	G1/8
Raccord de fonction 34	G1/8
Port pneumatique 22	Embase G1/4
Raccord pneumatique 44	Embase G1/4
Position de montage	indifférent
Pression de service	0 ... 16 bar
Débit nominal normal	1.400 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 ... 50 °C
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	1.623 g
Raccord de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium
Matériau joint torique	NBR
Matériau vis	Acier