


embase VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

N° de pièce: 2614863

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 42 mm |
| Raccord de fonction 32 | G1/8 |
| Raccord de fonction 34 | G1/8 |
| Port pneumatique 22 | Embase G1/4 |
| Raccord pneumatique 44 | Embase G1/4 |
| Position de montage | indifférent |
| Pression de service | 0 ... 16 bar |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| Débit nominal normal | 1.400 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C |
| Poids du produit | 2.480 g |
| Raccord de pilotage 14 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau barrette de raccordement | Alliage d'aluminium |
| Matériau joint torique | NBR |
| Matériau vis | Acier |