


kit parallèle EAMM-U-70-D40-60H-96

N° de pièce: 2786101

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	70
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	118 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,18 Nm
Couple transmissible	7 Nm
Poids du produit	1.730 g
Code d'interface, actionneur	D40B
Code d'interface, moteur	60H
Note sur la matière	Conforme RoHS