

kit de soufflet EADB-V2-50-S301-400

N° de pièce: 2828842

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	93 mm
Taille	50
Plage de course	301 ... 400 mm
Extension de la tige de piston	107 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Masse en mouvement	280 g
Poids du produit	377 g
Mode de fixation	reporté avec vis sans tête
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau pièces d'adaptation	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau joints	NBR
Matériau soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable