


# bloc de raccordement MRS-4

N° de pièce: 2844348

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	2,5 Nm
Couple de serrage max., montage mural	4 Nm
Poids du produit	650 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium