


# flasque orientable SNCS-100-R3

N° de pièce: 2895925

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantes	Excellente protection anti-corrosion
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	684 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Alliage d'aluminium avec revêtement de protection
Matériau palier articulé	PTFE Acier inoxydable
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable