

# Outil de fixation par clip AGTC-T-SG-1+Z1

N° de pièce: 2927784

Produit de fin de série

FESTO

En systainer, avec accessoires.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Fonction de distributeur                      | 3/2 monostable, fermé                          |
| Raccord pneumatique 1                         | Tarudage G1/4                                  |
| Mode d'actionnement                           | mécanique                                      |
| Pression de service                           | 2 ... 6 bar                                    |
| Température ambiante                          | 5 ... 40 °C                                    |
| Matériau corps                                | renforcé PA<br>TPE-S                           |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]      |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification impossible   |
| Marque CE (voir déclaration de conformité)    | selon la directive européenne sur les machines |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 1 - Faibles effets de corrosion                |
| Température du fluide                         | 5 ... 40 °C                                    |
| Couple de serrage max.                        | 15 Nm  |
| Poids du produit                              | 750 g  |
| Matériau filetage de raccordement             | Alliage d'aluminium anodisé                    |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                                  |
| Matériau étrier de support                    | Ressort en acier inoxydable                    |
| Matériau porte-outil                          | Acier fortement allié                          |
| Porte-outil                                   | Rainure en T avec pièce de poussée             |