



Electrodistributeur MOZH-3-1,5-L-LED

N° de pièce: 30219

FESTO

Micro-Pneumatique, avec bobine et commande manuelle auxiliaire,
sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, ouvert
Débit nominal normal	80 l/min
Pression de service	2 ... 7 bar
Conception	Piston tiroir
Degré de protection	IP40 avec connecteur femelle
Diamètre nominal	1,5 mm
Type de commande	piloté
Temps de commutation Arrêt	21 ms
Temps de commutation Marche	7 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 0,55W
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	30 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase Module de batterie
Raccord pneumatique 2	Embase Module de batterie
Raccord pneumatique 3	Embase Module de batterie
Raccord pneumatique 4	Module de batterie
Raccord pneumatique 5	Module de batterie
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression