


Union cannelée en V

V-PK-4

N° de pièce: 30920

FESTO

avec raccord cannelé



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,4 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Raccord pneumatique	PK-4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	POM