

# câble de liaison

## KMC-1-24DC-2,5-LED

N° de pièce: 30931

FESTO

préconfectionné, pour pilotes électriques C et N1.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Témoin d'état de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	170 g
Connexion électrique	Connecteur femelle Brochage type A, selon EN 175301-803
Tension de service nominale CC	24 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion du conducteur de protection	disponible
Longueur de câble	2,5 m
Diamètre de câble	6 mm
Structure du câble	3x0,75
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PC
Matériau contacts à fiche	Bronze