


chape de tige SG-M8

N° de pièce: 3111

★ Programme standard

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige),
selon DIN ISO 8140.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M8
Conforme à la norme	DIN 71752 ISO 8140
Raccord fileté	Tarudage M8
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	53 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau fourche	Acier zingué
Matériau écrou	Acier zingué