


raccord fileté de gaine de protection MKGV-36-M40

N° de pièce: 3152613

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	100
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-40 ... 100 °C
Mode de fixation	fileté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau raccord à vis	PA