

Tourillon ZNG-80


N° de pièce: 31758

Produit de fin de série

FESTO

[pour la fixation centrale oscillante de vérins DNG, DNGU.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2015. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	80
Selon la norme	ISO 15552
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	1.296 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matériau Fixation	Fonte d'acier
Information matériau vis	Acier zingué