


unité de translation SPZ-20-80-P-A

N° de pièce: 32730

Produit de fin de série

FESTO

avec 2 tiges de piston (chariot TWIN), pour détection sans contact.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	80 mm
Zone/longueur de fin de course ajustable	10 mm
Diamètre de piston	20 mm
Mode de fonctionnement unité d'entraînement	Chariot
Amortissement	Amortissement P avec butée fixe métallique
Position de montage	indifférent
Guidage	Guidage à palier lisse
Conception	Guidage
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	282 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	282 N
Raccord pneumatique	M5
Material cover	Alliage d'aluminium
Material seals	NBR
Material housing	Alliage d'aluminium
Material piston rod	Acier fortement allié inoxydable