


Flasque orientable SNG-100

N° de pièce: 32973

Produit de fin de série

FESTO

pour vérins DNG, DNGU, chapes de pied adéquates LSNG, LSNSG.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2014. Voir le portail Support
& Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	910 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matériau Fixation	Aluminium moulé sous pression
Information matériaux, boulon	Acier zingué
Information matériau vis	Acier zingué
Information relative aux matériaux : plaquette de blocage	Ressort en acier galvanisé