

## roue libre FLSR-10-L


N° de pièce: 33298

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[pour vérin oscillant DSR](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	10
Sens de rotation	Rotation à gauche
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de torsion théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,53 Nm
Poids du produit	100 g
Matériau corps	Fonte d'aluminium
Matériau manchon	Acier de cémentation
Matériau arbre	Acier de cémentation