

raccord femelle KDV6-PK-6

N° de pièce: 337348

FESTO

de raccord multiple pour tuyaux plastiques DN 6.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	5,3 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Raccord pneumatique	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS