

chape de pied LNG-63

N° de pièce: 33893

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	63
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	486 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Fonte à graphite nodulaire
Matériau palier	PA