

clapet de sécurité pour le vide ISV-3/8

N° de pièce: 33971

FESTO

assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	G3/8
Capacité d'impulsion d'éjection	≤ 8 MPa 8 bar
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1,5 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	33 g
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau filtre	Alliage d'aluminium Structure en acier inoxydable
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium
Matériau flotteur	POM