


# Electrodistributeur MYH-3-0,9-LED

N° de pièce: 34300

FESTO

Mini-Pneumatique, avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Débit nominal normal	20 l/min
Pression de service	0 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Degré de protection	IP40 avec connecteur femelle
Diamètre nominal	0,9 mm
Type de commande	direct
Temps de commutation Arrêt	14 ms
Temps de commutation Marche	5 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 1,8W
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	35 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression