

unité de guidage FENG-32-50-KF

N° de pièce: 34493

FESTO

avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation,
assurant une haute précision de guidage.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course	50 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force max. Fy	750 N
Force max. Fy statique	1.020 N
Force max. Fz	750 N
Force max. Fz statique	1.020 N
Moment max. Mx	28 Nm
Moment max. Mx statique	38 Nm
Moment max. My	34 Nm
Moment max. My statique	46 Nm
Moment max. Mz	34 Nm
Moment max. Mz statique	46 Nm
Force de déplacement	15 N
Poids du produit	1.620 g
Mode de fixation	tarauté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément de guidage	Acier traité
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau plaque étrier	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé