

unité de guidage FENG-100-500-KF

N° de pièce: 34536

FESTO

avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation,
assurant une haute précision de guidage.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Course	500 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force max. Fy	2.300 N
Force max. Fy statique	3.120 N
Force max. Fz	2.300 N
Force max. Fz statique	3.120 N
Moment max. Mx	198 Nm
Moment max. Mx statique	268 Nm
Moment max. My	197 Nm
Moment max. My statique	267 Nm
Moment max. Mz	197 Nm
Moment max. Mz statique	267 Nm
Force de déplacement	40 N
Poids du produit	16.840 g
Mode de fixation	taraudé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément de guidage	Acier traité
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau plaque étrier	Acier traité