

distributeur temporisateur



VZOB-3-1/4

N° de pièce: 3489

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit nominal normal	600 l/min
Temps de retard réglable	0 ... 30 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	G1/8 G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS