


plaque intermédiaire MUHX2-ZP-D-3-24G

N° de pièce: 34935

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	14,5 mm
Dimension modulaire	72 mm
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Type de rappel	Ressort mécanique
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de commande	2 ... 10 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 40 °C
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Degré de protection	IP65
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	500 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR