


câble de liaison KMYZ-2-24-5-LED

N° de pièce: 34998

FESTO

pour venturis VAD-MYB, VADM, VADMI.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse
Position de montage	indifférent
Poids du produit	90 g
Connexion électrique	2 pôles / 2 fils Connecteur femelle coudé / câble Modele carré/Extrémité ouverte
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	Standard
Diamètre de câble	3,4 mm
Structure du câble	2x0,25
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze