


# ventouse VASB-100-1/4-NBR

N° de pièce: 35416

FESTO

avec joint OL.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Diamètre de ventouse	100 mm
Diamètre d'aspiration effectif	85 mm
Position du raccord	en haut
Forme de la ventouse	Cylindrique, soufflet x1,5
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	397 N
Force de maintien à la pression de service	397 N
Filetage de fixation	G1/4
Fixation de ventouse	G 1/4
Raccord de vide	G1/4
Couleur	noir
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Zinc moulé sous pression
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	NBR