


Ventouse à soufflet VASB-8-M5-PUR

N° de pièce: 35417

FESTO

avec joint OL.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	8 mm
Diamètre d'aspiration effectif	5,5 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, soufflet 1,5 X
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	1,6 N
Filetage de fixation	M5
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	M5
Dureté Shore	62
Information matière ventouse	TPE-U(PU)