

# Ventouse à soufflet VASB-30-1/8-PUR

N° de pièce: 35419

FESTO

avec joint OL.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Diamètre d'aspiration effectif	25 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, soufflet 1,5 X
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	34 N
Filetage de fixation	G1/8
Fixation de ventouse	G 1/8
Raccord de vide	G1/8
Dureté Shore	62
Information matière embouts filetés	Zinc moulé sous pression
Information matière ventouse	TPE-U(PU)