

# soufflette économique

## LSP-1/4-D

N° de pièce: 35528

FESTO

Exécution moulée sous pression



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction d'échappement	Soufflage dosable
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	120 l/min
Débit nominal normal	120 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Niveau de pression sonore	90 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	240 g
Raccord pneumatique	Tarudage G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium