

raccord coudé cannelé LCNH-1/4-PK-6

N° de pièce: 35989

FESTO

orientable, pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR,
avec joint.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 4,9 mm |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Bague d'étanchéité |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Aluminium Zinc moulé sous pression |