


raccord cannelé N-1/2-P-13

N° de pièce: 3611

FESTO

avec joint.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	11 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Forme	Forme droite
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	18 Nm
Poids du produit	15 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2	pour diamètre intérieur de tuyau 13 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium anodisé