

# Ventouse VAS-55-1/4-PUR

N° de pièce: 36139

FESTO

avec joint OL.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Diamètre de ventouse	55 mm
Diamètre d'aspiration effectif	44 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, standard
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	106 N
Filetage de fixation	G1/4
Fixation de ventouse	G 1/4
Raccord de vide	G1/4
Dureté Shore	62
Information matière embouts filetés	Zinc moulé sous pression
Information matière ventouse	TPE-U(PU)