



# limiteur de débit unidirectionnel GG-1/4-3/8

N° de pièce: 3633

FESTO

avec levier à galet et débit de base réglable



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode d'actionnement	mécanique
Elément de réglage	Levier à galet
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	870 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	1150 l/min
Pression de service	0,03 ... 8 bar 0,43 ... 116 psi
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	380 g
Matériau joints	NBR