

vérin à soufflet EB-145-100

N° de pièce: 36490

FESTO

sans entretien, pas d'effet de broutage



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	145
Diamètre de montage requis	160 mm
Course	100 mm
Hauteur max. sorti	170 mm
Angle de basculement max.	30 deg
Désaxage max.	20 mm
Hauteur de montage min.	70 mm
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Force de rappel	200 N
Poids du produit	1.100 g
Mode de fixation	taraudé
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau soufflet	NR/BR
Matériau corps	Acier zingué