

spirale d'assemblage en faisceau

PKB-50-BL

N° de pièce: 3656

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	pour un diamètre de faisceau de tuyaux de 50 mm max.
Diamètre extérieur	6 mm
Diamètre intérieur	4 mm
Instructions d'utilisation	12 tuyaux avec un diamètre extérieur de 12 mm 28 tuyaux avec un diamètre extérieur de 8 mm 50 tuyaux avec un diamètre extérieur de 6 mm 60 tuyaux avec un diamètre extérieur de 4 mm
Longueur de tuyau	50 m
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0146 kg/m
Couleur	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE