

# portique bidimensionnel EXCM-40-

N° de pièce: 3741955

FESTO

Avec patin à billes



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Course en direction X	200 ... 2.000 mm
Course en direction Y	200 ... 1.000 mm
Position de montage	Horizontal
Conception	Portique bidimensionnel
Type de moteur	Moteur pas-à-pas
Pression de service	$\leq 8$ bar
Accélération max. admissible, mécanique pure	20 m/s <sup>2</sup>
Accélération max. horizontale	5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse max. admissible, mécanique pure	2 m/s
Vitesse max. horizontale	1 m/s
Répétitivité	$\pm 0,1$ mm
Facteur de marche	100 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les machines
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les machines
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Niveau de pression sonore	65 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 ... 50 °C
Charge nominale sous dynamique max.	4 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec kit d'ajustage avec écrous pour rainure
Note sur la matière	Conforme RoHS