


filtre secteur CADF-C15-11A-P3

N° de pièce: 3947275

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	47 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	231 mm
Position de montage	Convection libre
Tension de service	520/300 V
Courant d'entrée	16 A
Fréquence de réseau	50 ... 60 Hz
Agrément	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	900 g
Mode de fixation	Plaque de montage, boulonné
Note sur la matière	Conforme RoHS